

CONTROL DE VELOCIDAD

MULTISCRIP de Multanova



¡Cuanto más estricto sea el control de la circulación rodada y cuanto mayor sea la decisión con que se apliquen sanciones adecuadas para penalizar las infracciones cometidas, tanto más seguros se sentirán los conductores!

MultiScript MS-1, el nuevo sistema de cámara compacta

La cámara MultiScript MS-1 incorpora mejoras en el producto basadas en años de experiencia, probada fiabilidad, diversos objetivos opcionales y un control de apertura junto con una alta capacidad de magazine de película. El resultado es un nuevo sistema de cámara versátil y con un nuevo display de datos.

CARACTERISTICAS GENERALES

La Unidad de fotografía MULTISCRIP MS-1 consiste en una unidad electrónica, un grabador motor recorder ROBOT y un objetivo especial. Se puede elegir entre el uso de un magazine de 10 mm de película o negativos de 36 fotos. La evidencia fotográfica junto con la visualización de datos constituyen una documentación clara de la infracción.

DOCUMENTACION COMPLETA

- La fecha en año-mes-día
- La hora en horas, minutos y segundos
- Localización
- Número de Película
- Numero de fotografía
- Velocidad medida
- Dirección del tráfico
- Tipo de vehículo: coche o camión
- Modo de operación, etc

RANGO DEL EQUIPO

El sistema de cámara MULTISCRIP MS-1 consiste en los siguientes elementos:

- Grabador Robot motor recorder
- Control de apertura
- Caja de datos
- Objetivo
- Cassette NR (rebobinado de película)

ACCESORIOS OPCIONALES

Magazine de 30 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

Magazine de 30 mm.

ACTUALIZACIONES

El sistema MultiScript MS-1 es un sistema fiable y eficaz que puede ser integrado en la mayoría de los sistemas Multanova. Las generaciones antiguas que utilicen los sistemas FT-1 de cámara necesitan actualizaciones de software. Los sistemas que incorporen el sistema FT-2 pueden ser fácilmente intercambiados.

SENCILLO MANEJO

El sistema MultiScript MS-1 es una unidad muy sencilla de manejar y permite una exposición automática de las películas (control de apertura)

MultiScript MS-1, el nuevo sistema de cámara compacta



CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMATO DE NEGATIVOS	24 x 34 mm
CAMPO DE DATOS	2.5 x 34 mm en la parte superior de la imagen
VELOCIDAD DISPARADOR	1/1000 s
SECUENCIA DE FOTOS	2 fotogramas / segundo
OBJETIVOS	Schneider-Tele-Xenar 1:3.8 / 75 mm Angulo de fotografía 26° Distancia focal fija pero ajustable 15 m. Apertura 3.8 - 22
CONTROL DE APERTURA	Manual, control de apertura 3.8 - 22
COMUNICACIÓN DATOS DE CAMARA	Compatible FT-2
CONEXIÓN PC	Descarga de texto gráfico
DIMENSIONES	130 mm x 120 mm x 220 mm (H x A x P) sin magazine
OPCIONES	Automático, control de apertura Sensibilidad de película ajustable: ASA/DIN: 25/15° 50/18° 100/21° 200/24° 400/27 Magazine de 30 mm.

SI AISA

C/Alcalá, 52 - 28014 - Madrid
Teléfono; 91 360 51 23
Fax: 91 523 12 27

multanova

Seestrasse, 110 - CH-8610 USTER
Teléfono; +41 1 943 18 18
Fax: -41 1 943 18 19